

手動工具

CRIMPFOX6

ミスミ



ココが特長 専用棒端子用の手動圧着工具

- 圧着工具CRIMPFOX6は、断面積0.25mm²から6mm²までの棒端子(0477ページ)を圧着します。
- CRIMPFOX6による完璧な圧着接続はDIN46 228の規格に準拠し、その圧着力はIEC 685-1/DIN VDE0609第1項の定める値をはるかに超えています。

在庫品

仕様

適用範囲	0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6mm ²
長さ	195mm
重さ	370g

1丁単位



型番	¥通常単価
CRIMPFOX6	38,000



Order
注文例

型番
CRIMPFOX6

3GOU-D

ミスミ



ココが特長 絶縁付圧着端子の電線サイズ1.25mm²用工具

- 電線サイズ1.25mm²の絶縁付圧着端子に使用することができます。また、価格対応品差込型端子(0485ページ)にも使用できます。

圧着 スズメッキ CSA UL

在庫品

仕様

サイズ(全長)	265mm
重さ	455g

1丁単位



型番	¥通常単価
3GOU-D	12,026



Order
注文例

型番
3GOU-D

4GOU-D

ミスミ



ココが特長 絶縁付圧着端子の電線サイズ2mm²用工具

- 電線サイズ2mm²の絶縁付圧着端子に使用することができます。また、価格対応品差込型端子(0491ページ)にも使用できます。

圧着 スズメッキ CSA UL

在庫品

仕様

サイズ(全長)	265mm
重さ	455g

1丁単位



型番	¥通常単価
4GOU-D	11,550



Order
注文例

型番
4GOU-D

NH64

ニチフ



ココが特長 防水差込型ピン端子専用の手動圧着工具

- 防水差込型ピン端子(0492ページ)専用の圧着工具です。

在庫品

仕様

サイズ(全長)	200mm
重さ	250g

1丁単位



型番	¥通常単価
NH64	7,172



Order
注文例

型番
NH64

EP150A

泉精器



ココが特長 裸圧着端子の電線サイズ150mm²まで圧着可能

- 電線サイズ14~150mm²までの裸圧着端子を圧着することができる油圧式の手動圧着工具です。

UL JIS

5 日日出荷

仕様

サイズ	508mm
重さ	4.2kg
出力	118kN(12tf)
付属ケース	プラスチックケース付
付属ダイヤ	オス: 14,22,38~70,80~150mm ² 用、メス: 回転式

1丁単位



型番	¥通常単価
EP150A	76,010



Order
注文例

型番
EP150A

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

裸圧着端子
絶縁付圧着端子/
フェルール
差込型接続端子/
差込型ピン端子
絶縁キャップ
圧着端子専用
圧着工具・
その他