


ミスミ

T SLOT CUTTERS

Tスロットカッター

●直刃・ショートタイプ -STRAIGHT FLUTE / SHORT-

TSC



Ⓜ 外周、両サイド共に切れ刃があります。

材質



仕様



型番 **TSC** 1本単位 ○在庫品 ●製作品

刃径 D	刃幅φ(選択)																				首径 d1	首長 l1	首長 l2	全長 L	シャンク径 d	刃数 Z
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.5	8	3	50	8	8
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	9	3.5	50	10	8
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.5	10	3.5	50	10	8
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.5	10	3.5	60	12	8
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	10	4	60	12	8
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.5	10	4	60	12	8
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5	12	5	65	12	8
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5	12	6	65	12	8
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7.5	12	6	70	12	10
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8	12	6	70	12	10
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	12	8	70	12	10
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9.5	12	8	70	12	10
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	12	10	70	12	10
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	70	12	10
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	80	12	10
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10.5	12	10	70	12	10
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	70	12	12
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	12
35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	75	12	12
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	12
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	80	12	12
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	12	11	75	12	14
45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	100	16	14
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	85	16	14
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	15	14	100	16	14
																					19	20	19	120	20	18



■数量スライド価格(Ⓜ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	—	3%	5%	7%	—

お見積り

切削条件 P.684

刃径 D	¥通常単価 1~4本		刃径 D	¥通常単価 1~4本	
	刃幅φ3~10	刃幅φ11~20		刃幅φ3~10	刃幅φ11~20
8	3,110	—	25	5,190	7,350
10	2,420	—	26	7,280	8,010
11	3,330	—	28	7,890	8,690
12	3,430	—	30	8,530	9,390
13	2,850	—	32	9,760	10,740
14	3,990	—	35	11,110	12,240
15	4,060	4,490	36	12,410	13,680
16	3,340	4,750	38	13,740	15,110
18	4,600	5,060	40	15,280	16,800
19	4,750	5,240	45	18,410	20,260
20	3,810	5,400	50	23,380	26,410
22	5,250	5,790	60	28,640	31,500
24	5,950	6,550			



Order 注文例

TSC 20-10
型番 刃径(D) 刃幅(φ)



Delivery 出荷日

○在庫品



在庫品 巻末-3

Ⓜご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●製作品



3

日目出荷



ストックA 800円/1本

巻末-5

Ⓜ同一サイズ3本以上は一律2,160円

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら、価格順に検索可能!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。