

ミスミ

## オムロン NB NS NT631 NT31対応ケーブル

自由長



ココが特長



長さを自由に指定できるケーブルです!

- オムロン製 プログラマブルターミナル対応ケーブルを長さ指定するだけで簡単にご注文いただけます。
- ケーブル仕様は詳細ページをご覧ください。

・以下に無い型番は標準品では取り扱っておりません。

1~20本

2 日日出荷

21~50本

5 日日出荷

在庫A

※巻末-9  
翌日出荷  
¥500/本 5本まで  
翌日出荷品(Aスト  
ーク)は、注文時にカ  
ストーム希望とお申  
し付けください。

RoHS

結線・線色ページ

▶1008 ※NBシリーズ対応のみ

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価

+ ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数)

= 通常単価

お値引き

1~9本	通常単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

注文方法  
対応ミスミ型番の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。  
(長さは0.2m~50mまでで、0.1m単位でご指定ください。  
※型番に「-X-○○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線となりますので、必ずお付けください。  
(カスタムNo.を付けない場合はストレート結線になりますので、ご注意ください。)  
※RS-232C通信をご利用の場合は15m以内が推奨です。



Order  
注文例

型番

NSDJ-PP-SB

指定長 (m)

5

カスタムNo.


X

- DSP0501

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状



1本単位

シリーズ	接続方法	形状	メーカオプション ケーブル型番	対応ミスミケーブル型番	¥通常単価		詳細
					基本 単価	ケーブル 単価/m	
NP3	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	2,710	108	0689 ページ
NS	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	2,710	108	
NT631 (CポートA/B) NT31 (CポートA)	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	2,710	108	
	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	②	XW2Z-□S	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0503	3,730	203	
NT31 (CポートB)	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	②	XW2Z-□S	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0504	3,730	203	
	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub25ピン)	③	XW2Z-□P	NSDJ-PP-SB-25-(長さ)-X-DSP0505	4,110	203	
NB	三菱Qシリーズ直結	④	該当なし	NSDJ-PMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0511	4,370	90	
	三菱FXシリーズ直結	⑤	該当なし	NSDJ-PMD8-F-9-(長さ)-X-DSP0512	4,740	130	
	三菱Qシリーズ SCU用 _RS232C	①	該当なし	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0513	2,710	108	
	三菱Qシリーズ SCU用 _RS422/FXシリーズ 485-ADP/485-BD用 _RS485	⑥	該当なし	NSDJ-PT-SB-9-(長さ)-X-DSP0514	1,940	108	
	三菱FXシリーズ 232-BD用 _RS232	⑦	該当なし	NSDJ-PS-SB-9-(長さ)-X-DSP0515	2,750	108	
	オムロン: SYSMAC接続 (Dsub9ピン)	①	XW2Z-□T	NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-X-DSP0501	2,710	108	

※NSDJ-PMD6-F-9/NSDJ-PMD8-F-9は0.2~15m、0.1m毎の長さ指定となります。

▼ オムロン NB・NS-NT631・NT31対応ケーブル

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ直結 Q/QnU CPUポート用通信ケーブル (RS232C)

GTN-NB1D-WM-(長さ)  
NSDJ-PMD6-F-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0511

PT(COM1/COM2)			Q/QnU CPUポート		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	1	RXD	6ピンミニDINメス
	RD	3	2	TXD	
	SG	9	3	SG	
			5	DR	
			6	ER	

\*シールドはDsub側クランプに接続  
miniDIN側 5番と6番の短絡はDsubフード内にて短絡処理

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱FXシリーズ直結 CPUポートFX□□-422-BD 通信ケーブル

GTN-NB2D-WM-(長さ)  
NSDJ-PMD8-F-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0512

PT(COM1/COM2)			内蔵標準ポート・拡張ボード		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SDB+	1	1	RX-	8ピンミニDINオス
	Terminal	4	2	RX+	
	Terminal	5	3	SG	
	RDB+	6	4	TX-	
	SDA-	7	7	TX+	
	RDA-	8			
	SG	9			

\*シールドはDsub側クランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ SCU用 RS232C C24シリアルコミュニケーションユニット用 RS232C通信ケーブル

GTN-NB3D-WA-(長さ)  
NSDJ-PP-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0513

PT(COM1/COM2)			C24シリアルコミュニケーションユニット		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	2	RXD	D-SUB 9ピン オス
	RD	3	3	TXD	
	SG	9	5	SG	
			1	CD	
			4	DTR	
			6	DSR	
			7	RTS	
			8	CTS	

\*シールドは両端コネクタのクランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱Qシリーズ SCU用 485-ADP/485-BD用 RS485 C24シリアルコミュニケーションユニット用 RS422通信ケーブル

GTN-NB4T-WA-(長さ)  
NSDJ-PT-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0514

PT(COM2)			C24シリアルコミュニケーションユニット		
信号名	ピン番号		信号名		
D-SUB 9ピン オス	SDB+	1	RDA	バラ線 信号名 マーク チューブ	
	Terminal	4	SDA		
	Terminal	5	RDB		
	RDB+	6	SDB		
	SDA-	7	SG		
	RDA-	8			
	SG	9			

\*シールドはDsub側クランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)

オムロンNBシリーズ用 三菱FXシリーズ FX□□-232-BD用

GTN-NB5D-WA-(長さ)  
NSDJ-PS-SB-9-(長さ)-(カスタムNO)X-DSP0515

PT(COM1/COM2)			PLC		
信号名	ピン番号		ピン番号	信号名	
D-SUB 9ピン オス	SD	2	2	RXD	D-SUB 9ピン オス
	RD	3	3	TXD	
	SG	9	5	SG	

\*シールドは両端コネクタのクランプに接続

商品ページ [D603, 604](#)