

汎用ターミナル

φ4mmバナナソケット(16A)


ミスミ



ココが特長

最大16Aまで対応可能なバナナソケット

- 定格16Aのφ4mmバナナソケット付のターミナルです。結線はハンダ付またはJISの呼びR2-4、RBV2-4の圧着端子です。
- ツマミは外すことが出来ます。



- ・Y端子での接続は行わないでください。(六角ナットがゆるむと脱落するため)
- ・外形図の※の間にパネルをはさみます。



1個単位

型番	色	¥通常単価 1~4個
WTN1053-NI-RE	赤	250
WTN1053-NI-BK	黒	250


組み合わせについては

[▶503ページ](#)



φ4mm低背型バナナソケット(6A)


ミスミ



ココが特長

パネル板厚11mmまで取付可能な低背型バナナソケット

- 低背型のφ4mmバナナソケットです。結線はハンダ付けです。



1個単位

型番	色	¥通常単価 1~4個
WTN1056-NI-RE	赤	215
WTN1056-NI-BK	黒	215

組み合わせについては

[▶503ページ](#)



φ4mmバナナソケット(10A)

ミスミ




ココが特長

6色カラータイプで使い分けできるバナナソケット

- 赤、黒、青、黄、緑、白と6色揃った定格10Aのソケット付ターミナルです。結線はハンダ式です。

注意

- ・電線は本体後部の端子にまきつけてからハンダ付けしてください。
- ・ツマミは外れません。
- ・本製品はサトーパーツ製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。



1個単位

型番	色	¥通常単価 1~4個
T-3025-RE	赤	265
T-3025-BK	黒	265
T-3025-BU	青	265
T-3025-YE	黄	265
T-3025-GR	緑	265
T-3025-WH	白	265

組み合わせについては

[▶503ページ](#)



φ4mm金属爪バナナソケット(5A)


ミスミ



ココが特長

強度に優れた金属製バナナソケット

- 金属製のφ4mmバナナソケット付ターミナルです。結線はハンダ付またはJISの呼びR1.25-3.5、RBV1.25-3.5の圧着端子です。



注意

- ・ツマミは外れません。
- ・Y端子での接続は行わないでください。(六角ナットがゆるむと脱落するため)
- ・本製品はサトーパーツ製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。



1個単位

型番	¥通常単価 1~4個
T-10-NI	242

組み合わせについては

[▶503ページ](#)



●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。