

ミスミ

SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS

ノンコート・TSコート超硬0.1mm単位ラジアス指定エンドミル

● 2・4枚刃 -2・4 FLUTES-


SEC-REM2□ (ノンコート・2枚刃)
TSC-REM2□ (TSコート・2枚刃)



SEC-REM4□ (ノンコート・4枚刃)
TSC-REM4□ (TSコート・4枚刃)



◎写真はノンコート



材質 **MG** 超硬 **TS** TSC-REMのみ 仕様 **30°**

コート	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)		調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)		高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
	~40HRC		~45HRC		~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		
ノンコート	○		○					○	○	○				
TS	○		◎		○			○	○	○		○		

◎=最適 ○=適

型番 SEC-REM2B / TSC-REM2B

型番 SEC-REM4B / TSC-REM4B (刃長1.5Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーR 0.1mm単位指定	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本			
						SEC-REM2B	TSC-REM2B	SEC-REM4B	TSC-REM4B
3	0.1~0.7	4.5	45	6	1	4,070	4,710	5,200	5,840
3.5	0.1~0.7	5.25	45	6	1	4,860	5,500	規格なし	規格なし
4	0.1~1.0	6	45	6	1	4,130	4,770	5,250	5,890
4.5	0.1~1.0	6.75	45	6	1	5,150	5,790	規格なし	規格なし
5	0.1~1.0	7.5	45	6	1	4,020	4,660	5,130	5,770
5.5	0.1~1.0	8.25	45	6	1	5,030	5,670	規格なし	規格なし
6	0.1~1.2	9	45	6	2	4,020	4,660	5,210	5,850
8	0.1~2.0	12	60	8	2	4,830	5,520	5,990	6,680
10	0.1~3.0	15	70	10	2	5,360	6,050	6,920	7,610
12	0.1~3.0	18	75	12	2	6,910	7,780	8,480	9,350
16	0.1~3.0	24	100	16	2	13,660	15,310	規格なし	規格なし
20	0.1~3.0	30	105	20	2	21,320	24,500	規格なし	規格なし

型番 SEC-REM2S / TSC-REM2S

型番 SEC-REM4S / TSC-REM4S (刃長2Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーR 0.1mm単位指定	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本			
						SEC-REM2S	TSC-REM2S	SEC-REM4S	TSC-REM4S
2	0.1~0.5	4	40	4	1	3,710	4,350	規格なし	規格なし
2.5	0.1~0.5	5	40	4	1	3,710	4,350	規格なし	規格なし
2.8	0.1~0.5	5.6	40	4	1	5,220	5,860	規格なし	規格なし
3	0.1~0.7	6	45	6	1	4,030	4,670	5,480	6,120
3.5	0.1~0.7	7	45	6	1	5,220	5,860	7,200	7,840
4	0.1~1.0	8	45	6	1	4,170	4,810	5,550	6,190
4.5	0.1~1.0	9	45	6	1	5,600	6,240	7,480	8,120
5	0.1~1.0	10	45	6	1	4,060	4,700	5,460	6,100
5.5	0.1~1.0	11	45	6	1	5,430	6,070	7,550	8,190
6	0.1~1.2	12	45	6	2	4,180	4,820	5,550	6,190
8	0.1~2.0	16	55	8	2	5,100	5,790	6,650	7,340
10	0.1~3.0	20	65	10	2	5,820	6,510	7,880	8,570
12	0.1~3.0	24	75	12	2	7,630	8,500	9,690	10,560
16	0.1~3.0	32	100	16	2	13,860	15,510	規格なし	規格なし
20	0.1~3.0	40	105	20	2	21,630	24,810	規格なし	規格なし

次頁に続く

スクエア

多機能スクエア

スクエア

ハイヘリカル

ラフィング

ロングネック

追加加工

ボール

ボール

ロングネック

ラジアス

ロングネック

テーパ

テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

被削材 SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト