


ミスミ

AS COATED HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラー -2 FLUTES/REGULAR-

AS-EM2R



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

◎被削材別の適性については、AS-EM2S(P.517)をご参照ください。

型番 **AS-EM2R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	3.5	45	15°	6	1,720	1,670	1,630	1,550
1.5	5	45	15°	6	1,620	1,570	1,540	1,460
2	7	50	15°	6	1,620	1,570	1,540	1,460
2.5	8	50	15°	6	1,620	1,570	1,540	1,460
3	10	50	15°	6	1,560	1,510	1,480	1,400
3.5	12	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
4	12	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
4.5	15	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
5	15	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
5.5	15	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
6	15	60	15°	8	1,400	1,360	1,330	1,260
6.5	20	60	15°	10	1,560	1,510	1,480	1,400
7	20	60	15°	10	1,560	1,510	1,480	1,400
7.5	20	60	15°	10	1,560	1,510	1,480	1,400
8	20	60	15°	10	1,560	1,510	1,480	1,400
8.5	25	70	15°	10	1,810	1,760	1,720	1,630
9	25	70	15°	10	1,810	1,760	1,720	1,630
9.5	25	70	15°	10	1,810	1,760	1,720	1,630
10	25	70	—	10	1,810	1,760	1,720	1,630
11	30	80	15°	12	2,190	2,120	2,080	1,970

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
12	30	80	—	12	2,190	2,120	2,080	1,970
13	35	85	—	12	3,180	3,080	3,020	2,860
14	35	90	15°	16	3,180	3,080	3,020	2,860
15	40	95	15°	16	3,500	3,400	3,330	3,150
16	40	95	—	16	3,520	3,410	3,340	3,170
18	40	95	—	16	4,430	4,300	4,210	3,990
19	45	110	15°	20	5,420	5,260	5,150	4,880
20	45	110	—	20	5,420	5,260	5,150	4,880
22	56	122	—	20	6,000	5,820	5,700	5,400
25	60	130	—	25	7,030	6,820	6,680	6,330

切削条件 **P.547**



AS-EM2R 10

型番 刃径(D)




在庫品 **巻末-3**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃/ロング -2 FLUTES/LONG-

AS-EM2L



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **ロング** **30°** **再研磨**

◎被削材別の適性については、AS-EM2S(P.517)をご参照ください。

型番 **AS-EM2L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,620	1,570	1,540	1,460
4	20	60	15°	8	1,570	1,520	1,490	1,410
5	25	60	15°	8	1,570	1,520	1,490	1,410
6	25	60	15°	8	1,570	1,520	1,490	1,410
7	35	75	15°	10	1,690	1,640	1,610	1,520
8	35	75	15°	10	1,690	1,640	1,610	1,520
9	45	90	15°	10	2,050	1,990	1,950	1,850
10	45	90	—	10	2,050	1,990	1,950	1,850
11	55	105	15°	12	2,050	1,990	1,950	1,850
12	55	105	—	12	2,360	2,290	2,240	2,120
13	55	105	—	12	3,610	3,500	3,430	3,250
14	55	110	15°	16	3,610	3,500	3,430	3,250
15	65	120	15°	16	3,900	3,780	3,710	3,510
16	65	120	—	16	3,900	3,780	3,710	3,510
18	65	120	—	16	5,180	5,020	4,920	4,660
19	75	140	15°	20	5,450	5,280	5,170	4,900
20	75	140	—	20	5,800	5,630	5,510	5,220
21	75	140	—	20	6,250	6,060	5,930	5,620
22	75	140	—	20	6,010	5,820	5,700	5,400

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
23	90	160	15°	25	7,450	7,310	7,160	6,780
25	90	160	—	25	7,250	7,030	6,880	6,520
26	90	160	—	25	8,580	8,320	8,150	7,720
28	90	160	—	25	10,270	9,960	9,750	9,240
30	90	160	—	25	12,320	11,950	11,700	11,080
32	95	180	—	32	15,100	14,640	14,340	13,590
35	100	185	—	32	18,730	18,160	17,790	16,850
38	105	190	—	32	22,130	21,460	21,020	19,910
40	110	195	—	32	26,020	25,230	24,710	23,410

切削条件 **P.547**



AS-EM2L 10

型番 刃径(D)



在庫品 **巻末-3**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。