


ミスミ

TiAlN COATED SOLID CARBIDE DRILLS FOR HIGH SPEED HIGH FEED

TiAlNコート超硬高速高送り加工用ドリル

●レギュラー -REGULAR LENGTH-

TAC-RESDRA (プラス公差)



R形シニング / 円錐 / ウェーブ切刃



材質	MG 超硬 TiAlN								
	仕様	先端角 140°	レギュラー	30°	再研磨				
		直径D	公差 (m7)	シャンク径d	公差 (h6)				
		3	+0.012 +0.002	6	0 -0.008				
3.1~6		+0.016 +0.004	8・10	0 -0.009					
	6.1~10	+0.021 +0.006	12・14	0 -0.011					
	10.3~13	+0.025 +0.007							
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
○	○	○		○	○	○		○	

○=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上はお見積り		
					1~4本	5~9本	10~29本
	3	28	66	6	2,790	2,650	2,510
	3.1	28	66	6	3,160	3,000	2,840
	3.2	28	66	6	3,400	3,230	3,060
	3.3	28	66	6	3,400	3,230	3,060
	3.4	28	66	6	3,400	3,230	3,060
	3.5	28	66	6	3,150	2,990	2,840
	3.8	36	74	6	3,580	3,400	3,220
	4	36	74	6	3,160	3,000	2,840
	4.1	36	74	6	3,850	3,660	3,470
	4.2	36	74	6	3,850	3,660	3,470
	4.3	36	74	6	3,850	3,660	3,470
	4.5	36	74	6	3,560	3,380	3,200
	4.8	44	82	6	4,080	3,880	3,670
	5	44	82	6	3,600	3,420	3,240
	5.1	44	82	6	4,320	4,100	3,890
	5.2	44	82	6	4,320	4,100	3,890
	5.3	44	82	6	4,320	4,100	3,890
	5.5	44	82	6	4,000	3,800	3,600
	5.8	44	82	6	4,550	4,320	4,100
	6	44	82	6	4,020	3,820	3,620
	6.1	53	91	8	4,550	4,320	4,100
	6.5	53	91	8	4,460	4,240	4,010
	6.8	53	91	8	4,820	4,580	4,340
	6.9	53	91	8	4,820	4,580	4,340
	7	53	91	8	4,250	4,040	3,830
	7.5	53	91	8	4,750	4,510	4,280
	7.8	53	91	8	5,390	5,120	4,850
	8	53	91	8	4,760	4,520	4,280
	8.3	61	103	10	5,700	5,420	5,130
	8.5	61	103	10	5,280	5,020	4,750
	8.6	61	103	10	5,920	5,620	5,330
	8.8	61	103	10	5,920	5,620	5,330
	9	61	103	10	5,230	4,970	4,710
	9.5	61	103	10	6,270	5,960	5,640
	10	61	103	10	5,690	5,410	5,120
	10.3	71	118	12	6,760	6,420	6,080
	10.5	71	118	12	6,270	5,960	5,640
	11	71	118	12	6,240	5,930	5,620
	12	71	118	12	6,710	6,370	6,040
	12.5	77	124	14	7,250	6,890	6,530
	13	77	124	14	7,180	6,820	6,460

⚠直径プラス公差のメリットに関しましてはP.759をご覧ください。

切削条件 P.761



Order 注文例

TAC-RESDRA 5

型番 直径 (D)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

⚠ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。