

ミスミ



VACシリーズ超硬ラジラスエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ

VAC-CR-EM2R



刃径D	R公差	刃径公差
6以下	±0.01	0~-0.012
8以上	±0.015	0~-0.015

図1





図2



材質	MG 超硬 VAC
仕様	レギュラー 30° 再研磨

一般鋼・合金鋼 (S45C~S55C, SS, SCM)	調質鋼 (PX, NAK, HPM, STAVAX)	高硬度鋼 (SKD, DAC, DC, SKH)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○		○		

○=最適 ○=適

型番 **VAC-CR-EM2R** 1本単位

刃径 D	ラジラス R	全長 L	全長 L	刃長 l	シャンク径 d	図	¥通常価格			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
1	0.1 0.2	—	50	2.5	6	1	3,120	2,960	2,870	2,650
1.5	0.2 0.3	—	50	4	6	1	2,710	2,570	2,490	2,300
2	0.2 0.3 0.5	—	50	6	6	1	2,710	2,570	2,490	2,300
3	0.1 0.2 0.3 0.5	—	60	8	6	1	3,390	3,220	3,120	2,880
4	0.2 0.3 0.5 1	—	70	10	6	1	3,440	3,270	3,160	2,920
5	— 1	—	90	13	6	1	3,490	3,320	3,210	2,970
6	0.5	60	60	15	6	2	3,830	3,640	3,520	3,260
	0.1 0.2 0.3 0.5 1	—	90	15	6	2	3,830	3,640	3,520	3,260
8	0.5	70	70	20	8	2	5,270	5,010	4,850	4,480
	0.2 0.5 1 2	—	100	20	8	2	5,270	5,010	4,850	4,480
10	0.2 0.3 0.5 1 2	—	100	25	10	2	6,840	6,500	6,290	5,810
12	0.5 1	80	80	30	12	2	8,580	8,150	7,890	7,290
	0.2 0.3 0.5 1 2 3	—	110	30	12	2	8,580	8,150	7,890	7,290
	1	130	130	30	12	2	8,580	8,150	7,890	7,290



Order 注文例

VAC-CR-EM2R 12 - R1
型番 刃径 ラジラス(R)

切削条件 P.360

VAC-CR-EM2R 12 - R1 - 130
型番 刃径 ラジラス(R) 全長L



5が特長!

- R公差が小さい規格を採用しました。
- HRC55までの高硬度加工が可能です。
- Ⓢ通電性は微少です。



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

新商品VACシリーズのご紹介(11タイプ・計600点)

P38	P39	P41	P67	P101	P135	P154	P252	P253	P297	P299

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工



ボール



ボール



ラジラス



ラジラス



テーパ



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ鋼

樹脂

グラファイト

被削材