

ミスミ

TiAlN COATED SOLID CARBIDE NC SPOTTING DRILLS

TiAlNコート超硬NC用スポットドリル

●レギュラー／ロングシャンク -REGULAR / LONG SHANK-


TAC-NCSPD (レギュラー)



TAC-LS-NCSPD (ロングシャンク)



直径D、シャンク径d	公差 (h6)
2・3	0 -0.006
4～6	0 -0.008
8・10	0 -0.009
12	0 -0.011



材質	MG 超硬	TiAlN	仕様	再研磨
----	-------	-------	----	-----

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
○	○	○		○	○	○	○	○	

○=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	両角 θ	芯厚	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
							1~4本	5~9本	10~29本
TAC-NCSPD (レギュラー)	2	90°	0.15~0.30	8	40	2	2,700	2,620	2,570
	3		0.20~0.40	10	45	3	3,130	3,040	2,970
	4		0.50~0.70	12	50	4	3,560	3,450	3,380
	5		0.60~0.80	15	50	5	4,510	4,370	4,280
	6	120°	0.70~0.90	18	50	6	4,510	4,370	4,280
	8		0.80~1.20	23	60	8	5,390	5,230	5,120
	10		1.10~1.50	24	70	10	6,550	6,350	6,220
	12		1.40~1.80	24	70	12	7,510	7,280	7,130
TAC-LS-NCSPD (ロングシャンク)	4	90°	0.50~0.70	12	100	4	4,750	4,610	4,510
	5		0.60~0.80	15	120	5	5,630	5,460	5,350
	6		0.70~0.90	20	140	6	6,510	6,310	6,180
	8		0.80~1.20	25	140	8	7,700	7,470	7,320
	10		1.10~1.50	25	170	10	10,430	10,120	9,910
	12		1.40~1.80	30	170	12	11,750	11,400	11,160



Order 注文例

TAC-NCSPD 5 - 120

型番

直径 (D) 両角 (θ)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 超硬素材を採用することで、穴面取りとセンタリング加工の高速・長寿命化を実現します。
- TiAlNコートにより高速切削が対応可能です。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。