

ミスミ

DIA COATED SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS FOR GRAPHITE CUTTING

グラファイト加工用ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4 FLUTES/SHORT TYPE-

DAC-GRBEM4S



図1





図2



材質	<b>MG</b> 超硬	<b>DIA</b>	
仕様	ショート	30°	再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC				○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
DAC-GRBEM4S	1	2	4	50	6	1	6,120	5,810	5,630	5,200
	1.5	3	6	50	6	1	7,560	7,180	6,960	6,430
	2	4	8	50	6	1	8,940	8,490	8,220	7,600
	3	6	12	60	6	2	11,400	10,830	10,490	9,690
	4	8	16	60	8	2	13,550	12,870	12,470	11,520
	5	10	20	80	10	2	18,570	17,640	17,080	15,780
	6	12	24	80	12	2	32,330	30,710	29,740	27,480



Order  
注文例

DAC-GRBEM4S 5

型番 先端 (R)

切削条件 P.357



Delivery  
出荷日

在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付け致します。

日が特長!

- 天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、グラファイト、樹脂、アルミ、銅等に驚異的な耐久性揮します。

# 再研磨サービス

納期遵守率 99.99%

ミスミ 再研磨 検索

メーカーを問わず 高品質・確実納期・安心価格

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ラジアス



ラジアス



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

被削材

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト