

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS


TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル

●4枚刃 / 刃長3.5Dタイプ -4 FLUTES / ℓ/D=3.5 TYPE-

TSC-EM4RL (アタリ付)
TSC-PEM4RL (ピンカド)

追加加工対応品



☑ P.172



アタリ付

ピンカド

☑ P.369



材質 **MG** 超硬 **TS** 仕様 **3.5D** **30°** **再研磨**

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-EM4RL (アタリ付)	1	3.5	45	6	1	3,240	3,080	2,980	2,750
	1.5	5.25	45	6	1	3,240	3,080	2,980	2,750
	2	7	45	6	1	2,160	2,050	1,990	1,840
	3	10.5	45	6	1	2,230	2,120	2,050	1,900
	4	14	50	6	1	2,340	2,220	2,150	1,990
TSC-PEM4RL (ピンカド)	5	17.5	55	6	1	2,420	2,300	2,230	2,060
	6	21	60	6	2	2,700	2,570	2,480	2,300
	8	28	70	8	2	4,680	4,450	4,310	3,980
	10	35	80	10	2	5,940	5,640	5,460	5,050
	12	42	95	12	2	7,780	7,390	7,160	6,610
	16	56	120	16	2	26,360	25,040	24,250	22,410

Order 注文例

TSC-EM4RL 10
型番 刃径(D)

Delivery 出荷日

在庫品 ☑ 巻末-3
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。


関連商品
エキストラロングタイプ
☑ P.39~42

切削条件 ☑ P.322

EBが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 刃長はレギュラー刃とロング刃の中間となる刃径の3.5倍です。

首逃がし追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

TSC-EM4RL (アタリ付) / TSC-PEM4RL (ピンカド)

刃径 D	刃長ℓ		¥/1コード	
	1mm単位指定	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
6	26~42	21	5~21	500 3,500
8	33~46	28	5~28	500 3,500
10	40~50	35	5~35	500 3,500
12	47~65	42	5~42	790 3,790
16	61~88	56	5~56	990 3,990

1本単位

☑ SN-TSC-EM4RL 6-30-21
追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ) 刃長(ℓ)
☑ SNR-TSC-EM4RL 6-30-21
追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ) 刃長(ℓ)

☑ 出荷日 3 日日出荷 ☒ ストック不可

- ☑対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ☑上記追加加工に数量スライド価格はございません。