

MERRY(室本鉄工)

強力ペンチ

- 〔特長〕
- 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます(偏芯テコ原理採用)
  - 握り部分に適当な滑り止めを施してあります
  - ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます
- 〔用途〕
- 電工関係
- 〔仕様〕
- 落下防止用ひも取付穴有

1 日日出荷



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	VA線 (VVF) 切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
2050-185	φ4	φ3.2	φ2.0×3芯	185	290	2,396
2050-225	φ4.5	φ3.6	φ2.6×3芯	225	370	2,531

ホーザン

ペンチ

第1/2種電気工事士技能試験推奨品

在庫品

- 〔仕様〕
- 刃部硬度 (HRC) : 60



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	銅より線切断能力 (mm <sup>2</sup> )	VVF線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-43-150	φ3.3	3.5	φ1.6×2芯	163	210	1,590
P-43-175	φ3.5	5.5	φ1.6×3芯	188	288	1,740

ホーザン

ミニチュアリードペンチ

引抜き、折曲げに適した幅広、薄口タイプ

在庫品

- 〔仕様〕
- 刃部硬度 (HRC) : 42
  - エラストマーグリップ
  - ばね：有



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-34	116	40	1,590

フジ矢

ペンチ

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます

在庫品



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
1050-150	φ3	φ2.2	160	180	2,509
1050-175	φ3.5	φ3	192	285	2,730
1050-200	φ4	φ3.4	217	365	2,960

ホーザン

ペンチ(エラストマーグリップ)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品  
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ

3 日日出荷

- 〔仕様〕
- エラストマーグリップ
  - 刃部硬度 (HRC) : 61



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	銅より線切断能力 (mm <sup>2</sup> )	VVF線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-57-175	φ3.5	5.5	φ1.6×3芯	195	270	2,030
P-57-200	φ4.0	5.5	φ2.0×3芯	220	370	2,250

エンジニア

電工ペンチ

抜群の切断力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチ

在庫品

- 〔特長〕
- 手にフィットするソフトグリップ
- 〔仕様〕
- 材質：高炭素鋼
  - 刃部硬度 (HRC) : 60±4



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	銅線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PD-06	φ1.6	φ3.2	165	205	1,510
PD-07	φ1.8	φ3.6	185	275	1,580
PD-08	φ2	φ4.0	210	360	1,740

STONE(旧前田金属工業)

ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

細い銅線や針金の切断・細工、小さい部品などの挿入・取り出しに便利で、ペンチより狭い箇所での作業に最適

在庫品



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RP-150G	φ1.2	170	140	1,480

ミスミ C-VALUE

万能ラジオペンチ

お買得

さまざまな作業に適したラジオペンチ

在庫品

- 〔仕様〕
- ローレット付
  - ばね：有



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RPCH-150	φ1.6	170	200	920