

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル

●3枚刃/レギュラータイプ -3 FLUTES/REGULAR TYPE-

TSC-BEM3R



図1





図2



材質	MG 超硬	TS											
仕様	レギュラー	30°	再研磨										
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)		鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC							
	◎	◎	○			○	○	○		○			

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃長 ℓ	刃径 D	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-BEM3R	1	6	2	50	6	1	1,830	1,740	1,680	1,560
	1.5	8	3	60	6	1	2,520	2,390	2,320	2,140
	2	8	4	70	6	1	2,430	2,310	2,240	2,070
	2.5	12	5	80	6	1	2,900	2,760	2,670	2,470
	3	12	6	90	6	2	3,090	2,940	2,840	2,630
	4	15	8	100	8	2	4,730	4,490	4,350	4,020
ドリル	5	18	10	100	10	2	6,230	5,920	5,730	5,300
	6	22	12	110	12	2	8,370	7,950	7,700	7,110



Order  
注文例

TSC-BEM3R 5

型番 先端(R)



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

切削条件 P.334


ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EBCが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 3枚刃形状の採用によりビビリに強く、高送りが可能です。

☑当ページ商品は以下の追加加工サービスが追加ご利用になります。

☑首逃し追加加工 SN/SNR



TSC-BEM3R

先端 R	首下長ℓ 1mm単位指定	刃長ℓ		¥/1コード	
		SN	SNR	SN	SNR
3	17~62	12	5~12	500	3,500
4	20~65	15	5~15	500	3,500
5	23~68	18	5~18	500	3,500
6	27~72	22	5~22	790	3,790

1本単位



SN-TSC-BEM3R 6-30-22  
追加型番 型番 先端(R)首下長(ℓ)刃長(ℓ)

SNR-TSC-BEM3R 6-27-22  
追加型番 型番 先端(R)首下長(ℓ)刃長(ℓ)



出荷日 3 日日出荷

☒ストック不可

- ☑対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ☑上記追加加工に数量スライド価格はございません。