


ミスミ

SOLID CARBIDE SPIRAL REAMER WITH END CUTTING EDGE

## 超硬底刃付スパイラルリーマ

SEC-ECSPHR



材質



### 型番 SEC-ECSPHR

1本単位

刃径 D	食付長 T	刃長 l	首下 l <sub>1</sub>	全長 L	シャンク径 d	刃数	底刃形状	¥通常単価 50本以上はお見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
3	0.15	20	40	65	3	4	フラット	6,120	5,940	5,640	5,520
3.005	0.15	20	40	65	3	4		7,420	7,200	6,840	6,700
3.01	0.15	20	40	65	3	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4	0.2	20	40	65	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4.005	0.2	25	45	75	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4.01	0.2	25	45	75	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
5	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
5.005	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
5.01	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
6	0.3	25	65	100	6	6		8,910	8,640	8,210	8,040
6.005	0.3	25	65	100	6	6		9,860	9,560	9,080	8,890
6.01	0.3	25	65	100	6	6		9,860	9,560	9,080	8,890
7	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
7.005	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
7.01	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
8	0.3	25	85	125	8	6		10,910	10,580	10,050	9,840
8.005	0.3	25	85	125	8	6		13,320	12,920	12,270	12,020
8.01	0.3	25	85	125	8	6		13,320	12,920	12,270	12,020
9	0.3	30	90	135	9	6		14,540	14,100	13,400	13,110
9.005	0.3	30	90	135	9	6		14,540	14,100	13,400	13,110
9.01	0.3	30	90	135	9	6	14,540	14,100	13,400	13,110	
10	0.3	30	100	150	10	6	12,890	12,500	11,880	11,630	
10.005	0.3	30	100	150	10	6	13,860	13,440	12,770	12,500	
10.01	0.3	30	100	150	10	6	14,860	14,410	13,690	13,400	



Order  
注文例

SEC-ECSPHR 6.005

型番

刃径 (D)

切削条件 P.995



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPPM6:00迄、当日出荷受付致します。

### Eが特長!

- ミーリング効果による穴の曲がり補正と、パニシング効果による面粗度向上を同時に実現します。
- 下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能です。
- ねじれ刃を採用することによりさらに高速切削が可能となります。

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら、ブランド別検索可能!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。